



VDR10129005

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR10 fi275 wykładzina 12mm czarny PA

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	62 mm
Średnica wbudowania	275 mm
Średnica zewnętrzna	294 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R10
---	-----

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

##### Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Obróbka	Malowany proszkowo

##### Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

##### Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Zaślepka
-------------	----------

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

##### Dodatkowe informacje

Wyprowadzenie przewodu	Bez wypustu kablowego w pokrywie
------------------------	----------------------------------

##### Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

##### Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	0
Liczba gniazd SCHUKO	0

##### Sprzęt

Liczba skrzynek wyjściowych	0
-----------------------------	---

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

