



WH20643306B



kallysto ENC: Prise 3x T13 + affichage d'état + pl. de fixation et face Orange

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	7 mm

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Obturbateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui