



FWB32D

Univers, 3 reda, prazan, 72 modula

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	550 mm
Dubina	165 mm
Debljina bočnog zida	1 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	Ručica u 3 tačke
Otpornost na udarce IK	IK09

Oprema

Broj sekcija u širinu	2
Broj otvora ploče	4

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	3
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

