



404049

WCD RA 3-v, schroefklemmen, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 35 °C
---------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	145 mm
Breedte	59 mm
Diepte	47 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm ²
------------------	---------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
	Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja