



EG203B

Wochenschaltuhr, 2 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
-------------------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Gangreserve in Jahren	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	1,50 s
Mit Impulsprogramm	Nein
Anzahl Kanäle	2

Anschluss

Kontaktart	2W
------------	----

Einstellungen

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	64 mm

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
-------------------------------------------	-------