



FB6015009016

**Goulotte FB 60x150mm PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	61 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	150 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

**Dimensions**

Section intérieure	7270 - 7270 mm <sup>2</sup>
--------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	31
---	----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans écisses
--------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Écisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

