



1835403



## BVF-540WS Innenstation Video Komfort AP 2D-Video weiß

### Technische Eigenschaften

#### Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

#### Abmessungen

Höhe	196 mm
Breite	96 mm
Tiefe	20 mm
Abmessungen	196 x 96 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	180 mA
------------------------------------	--------

#### Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

#### Texte

Montageart	Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A Anschluss für optionale Zusatzspeisung

#### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
Lautstärkeregelung	Ja

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

#### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----