



75141150



IP20

#### Touch-Sensor 1fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß

##### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Funktionen

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

##### Leistung

Stromaufnahme	12,50 mA
---------------	----------

##### Abmessungen

Einbautiefe	12,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	16 mm
Höhe	152 mm
Breite	81 mm
Tiefe	23 mm

##### Ausstattung

Anzahl der Betätigungsstellen	2
-------------------------------	---

##### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Glas
Glanzgrad	Glänzend

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

##### Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche
Montageart	Für senkrechte Montage
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja