



FWU32K2

**FW Media Rozdzielnica 36M z polem teletech. p/t**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba szyn	6
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

**Pojemność**

Liczba modułów	36
----------------	----

**Funkcje**

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
--	-----

**Wymiary**

Wysokość	553 mm
Szerokość	603 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	502 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

**Wymiary**

Szerokość wbudowania	560 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	24

**Pokrywa, drzwi**

Typ uchwytu	Zatrzask
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Tworzywo sztuczne

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Tak

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----