



FWU32K2

FW, infälld kapsling 2 x 3 - rader kraft + mediafält

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	6
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
------------------------	-----

Dimensioner

Höjd	553 mm
Bredd	603 mm
Djup	125 mm
Infällnadshöjd	502 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	560 mm
Inbyggnadsdjup	112 mm
Antal breddenheter	24

Skydd, dörr

Typ av handtag	Snäpplås
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
--------------------------	---

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Nej
--------------------------	-----

Material

Materiel montageplåt	Plast
----------------------	-------

Utrustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja