



EG203E



**Wochenschaltuhr, 2 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, Komfort**

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

**Funktionen**

Gangreserve in Jahren	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	2

**Ausstattung**

Genauigkeit pro Tag	1,50 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	2

**Anschluss**

Kontaktart	2W
------------	----

**Einstellungen**

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Tastensperre mittels Sperrschlüssel

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	64 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Elektrische Hauptattribute**

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------