



75141134



IP20

Glas-Sensor 1fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Funktionen

| | |
|--------------------|----|
| Mit Raumthermostat | Ja |
|--------------------|----|

Leistung

| | |
|---------------|----------|
| Stromaufnahme | 12,50 mA |
|---------------|----------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Einbautiefe | 24,20 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 27 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 37,70 mm |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Betätigungs punkte | 2 |
|-------------------------------|---|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-----------------|----|
| Mit LED Anzeige | Ja |
|-----------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Werkstoff | Aluminium Glas |
| Glanzgrad | Glänzend |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Bildschirm

| | |
|-------------|------|
| Mit Display | Nein |
|-------------|------|

Texte

| | |
|------------|---|
| Funktion | Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche |
| Montageart | Für senkrechte Montage |
| Temperatur | Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |