




WH27592207C

kallysto.pro encastré complet: Prise type 15 avec bornes à vis, Beige

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Beige
Code RAL	1015
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	94 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	44 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm
Profondeur de montage	7 mm

Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui