



FL724E

ORION+ ΜΕΤΩΓΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π600ΧΥ200ΜΜ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 200 mm

Πλάτος 600 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι