



KDN680Z

Phasenschiene 3P+N+1/2mod 80A Gabelanschluss 16mm²L1L2L3N-1/2

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	1035 mm
-------	---------

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	48
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja