



FWU32M2

Щит Univers в/у IP30/II QC 507x565x112мм 78M

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка Пустотіла стіна

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів	78
-------------------	----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
-------------------------------	----

Розміри

Висота	553 mm
Ширина	603 mm
Глибина	125 mm
Вбудована висота	502 mm
Вбудована ширина	560 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	112 mm
Кількість модулів за шириною	26

Кришка, дверцята

Тип ручки	Защіпка
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	4
---------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----