



FL73SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 1150 x 850 x 300mm, Polyester, UV geschützt

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1150 mm |
| Breite                   | 850 mm  |
| Tiefe                    | 300 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

##### Sicherheit

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP65                           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                |
| Schließungstyp                 | 3-Punkt Schloss<br>4-Kant 8 mm |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                           |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |

##### Installation, Montage

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf                | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Ja              |

##### Werkstoff

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Farbe      | Lichtgrau                       |
| RAL Nummer | 7035                            |
| Oberfläche | Lackiert                        |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 7 |
|---------------|---|

##### Werkstoff

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 400 A |
|-----------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|