



FL73SP

Armoire, univers, IP65, CL 2, 1150 x 850 x 300mm, polyester, UV protégé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 1150 mm |
| Largeur                        | 850 mm  |
| Profondeur                     | 300 mm  |
| Epaisseur de la paroi latérale | 2 mm    |

#### Sécurité

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                               |
| Classe de protection    | Classe II                          |
| Type de verrouillage    | Fermeture à 3-points<br>Carré 8 mm |
| Résistance aux chocs IK | IK10                               |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui           |

#### Matières

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Couleur    | Gris clair                            |
| Code RAL   | 7035                                  |
| Traitement | Laqué                                 |
| Matière    | Polyester renforcé de fibres de verre |

#### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 7 |
|-------------------|---|

#### Matières

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Finition de la surface | Mat |
|------------------------|-----|

#### Plastron, porte

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1  |
| Nombre de serrures            | 1  |
| Porte transparente            | No |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|