Fiche technique du produit
LF2003608014



LF2003608014

Goulotte 20036,marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	420 - 420 mm^2

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses

Equipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No