Productdatablad
LF2003608014



LF2003608014

LF20036/0-RAL8014 kanaal + scheidingsschot + deksel

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	33 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	420 - 420 mm^2

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	2

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	8014
Kleur	Bruin

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee