Produktdatenblatt
LF2003608014



LF2003608014

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm braun

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	20 mm
Breite	33 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm^2

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2

Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	8014
Farbe	Braun

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Konnektivität	
Kanalverbindung	Ohne Kupplung

Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein