



VU48NK

Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	48
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	734 mm
Breite	330 mm
Tiefe	94.50 mm
Einbauhöhe	740 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja