



VU48NK

**Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA**

**Технічні характеристики**

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Обладнання**

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

**Емність**

Кількість модулів	48
-------------------	----

**Функції**

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

**Розміри**

Висота	734 mm
Ширина	330 mm
Глибина	94,50 mm
Вбудована висота	740 mm
Вбудована ширина	314 mm
Вбудована глибина	90 mm
Кількість модулів за шириною	12

**Підключення**

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

**Матеріали**

Матеріал	Пластик
Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий

**Обладнання**

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

**Безпека**

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість ІК	ІК07
Випробування розжареним дротом	650 °C

**Sustainability**

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так