



178319

**BLC Wächter 1,1 m IP44 wg Up IP44 polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 1,10 - 1,10 m |
| Aufbauhöhe  | 23,50 mm      |

**Erfassung**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor              | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m         |
| Erfassungswinkel               | 180 - 180       |
| Erfassungswinkel einstellbar   | 180 - 180 °     |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff  | Thermoplast |

**Reichweite**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal        | 10 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m  |

**Beleuchtung**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 0 - 80 lx |
|-------------------------------|-----------|

**Einstellungen**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ansprechelligkeit einstellbar | Ja |
|-------------------------------|----|

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |
|--------------------|-------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|