



LLD577

NH1-HR3P-LLD, Standardausführung ohne Gerätezubehör

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	NH1
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	250 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	15 - 15 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	82 W
---------------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm ²

Abmessungen

Höhe	74,50 mm
Breite	590 mm
Länge	280 mm

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	8000 V

Kabel

Kabeleinführungsposition	Seite
--------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja