



FW312FT

### Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Zapuštěná montáž |

##### Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

##### Vybavení

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Počet řad v rozvaděči    | 3  |
| Počet polí v šířce       | 1  |
| Zámek                    | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ne |

##### Kapacita

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 36 |
|--------------|----|

##### Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Výška           | 692 mm |
| Šířka           | 406 mm |
| Hloubka         | 121 mm |
| Vestavěná výška | 620 mm |

##### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

##### Rozměry

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Vestavěná šířka      | 334 mm |
| Vestavěná hloubka    | 110 mm |
| Počet jednotek šířky | 12     |

##### Kryt, dveře

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

##### Připojení

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet vstupů potrubí | 2 |
|----------------------|---|

##### Materiál

|          |      |
|----------|------|
| Materiál | Ocel |
| Kód RAL  | 9010 |
| Barva    | Bílá |

##### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ne  |

##### Bezpečnost

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Třída izolace          | Třída izolace |
| Mechanická odolnost IK | IK08          |
| Stupeň krytí IP        | IP40          |
| Typ uzamčení           | Bez zámku     |