



FWK95011009016

**Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0,75m verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse

E30

E60

**Architektur**

Anzahl der beflammbaren Seiten

4

**Installation, Montage**

Bodenlochung

Ja

**Abmessungen**

Höhe

142 mm

Breite

200 mm

Länge

750 mm

Innenhöhe

49 mm

Innenbreite

104 mm

Lichter innerer Querschnitt

5096 - 5096 mm<sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)

21

**Werkstoff**

Werkstoff

Gips  
Stahl

Oberfläche

Lackiert

**Ausstattung**

Blechmaterial

Stahl

**Werkstoff**

Farbe

Verkehrsweiß

RAL Nummer

9016

**Ausstattung**

Anzahl Kabelklammer pro Meter

0

Trennwände möglich

Ja

Anzahl steckbare Trennwände

0

Mit Schutzfolie

Nein

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

# Produktdatenblatt

## FWK95011009016

### Abbildungen | Zeichnungen

