



WH23410209Q



**kallysto apparent complet: Variateur rotatif DALI tunable white Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Éclairage**

Température de couleur	2000 - 10000 K
------------------------	----------------

**Connectivité**

Variation DALI	Oui
----------------	-----

**Dimensions**

Ø de la dimension de l'axe	4 mm
----------------------------	------

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	59 mm
------------	-------

**Courant électrique**

Courant de commande	52 - 52 mA
---------------------	------------

**Matière**

Couleur	Marron
---------	--------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

**Convient pour**

kallysto montage en saillie
-----------------------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----