



28820069

Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Widerstand

Impedanz	4 Ω
----------	-----

Frequenz

Frequenz	170 - 18000 Hz
----------	----------------

Abmessungen

Einbautiefe	35 mm
-------------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

Glanzgrad

Glänzend

Oberfläche

Unbehandelt

Leistung

Musikleistung	4 W
---------------	-----

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----