



WH23410205Q



**kallysto apparent complet: Variateur rotatif DALI tunable white Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Éclairage**

Température de couleur 2000 - 10000 K

**Connectivité**

Variation DALI Oui

**Dimensions**

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 59 mm

**Courant électrique**

Courant de commande 52 - 52 mA

**Matière**

Couleur Noir

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui