



HW1C4EH

Telaio per interruttore aperto hw+ HW1 estraibile 4P 42/55/66kA 400-1600A

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	12000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	2

Corrente

Corrente nominale	1600 A
-------------------	--------

Architettura

Numero di poli	4P
----------------	----

Installazione, montaggio

Adatto per installazione con sistema sbarre	Si
---	----

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si