



HW1C4EH

**Telaio per interruttore aperto hw+ HW1 estraibile 4P 42/55/66kA 400-1600A**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	2

**Corrente**

Corrente nominale	1600 A
-------------------	--------

**Architettura**

Numero di poli	4P
----------------	----

**Installazione, montaggio**

Adatto per installazione con sistema sbarre	Si
---	----

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si