




HW1C4EH

Chassi HW1 4-polig

Tekniska egenskaper

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	12000 V
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	2

Elektrisk ström

Märkström	1600 A
-----------	--------

Arkitektur

Antal poler	4P
-------------	----

Installation, montering

Lämplig för samlingsskenemontage	Ja
----------------------------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja