



EC042

IP44

Passerelle impulsionnelle 2 voies, 230V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'entrée	24 - 24 V
------------------	-----------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

Dimensions

Hauteur	150 mm
Largeur	85,00 mm
Profondeur	35 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - +55 °C
------------------------	--------------