



GP113T

Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD113U

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	250 mm
Breedte	250 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Ja
Type kastdeur	Deurstop
Aantal sloten	1

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Architectuur

Positie kastdeur	Links Rechts
------------------	-----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Klikslot

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja