



GP113T

ΠΟΡΤΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD113D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	250 mm
Πλάτος	250 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Τερματικό πόρτας
Αριθμός κλειδαριών	1

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αρχιτεκτονική

Θέση πόρτας ερμαρίου	Αριστερά Δεξιά
----------------------	-------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι