



GF313E

Aro e porta metálica c/fecho. p/GE213EN

Características técnicas

Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 980 mm |
| Largura      | 375 mm |
| Profundidade | 13 mm  |

Tampa, porta

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| A porta/tampa é transparente | Não              |
| Número de portas de armário  | 1                |
| Tipo de porta do armário     | Porta interior   |
| Tipo de fechadura            | Fecho articulado |
| Número de bloqueios          | 0                |

Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Código RAL | 9010        |
| Cor        | Branco puro |
| Material   | Aço         |
| Tratamento | Envernizado |

Arquitetura

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Portas | Abertura para a esquerda<br>Abertura para a direita |
|--------|-----------------------------------------------------|

Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP30 |
|-----------------------|------|

Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |