



SRT02005A

### Transformateur de Courant ouvrant SC1 200/5A 0,7VA Classe 1

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

##### Puissance

Puissance	0,70 VA
Puissance dissipée totale sous IN	2,64 W

##### Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18,50 mm
Hauteur	72,70 mm
Largeur	44,50 mm
Profondeur	62,20 mm
Hauteur de l'ouverture	11 mm
Largeur de l'ouverture	18,50 mm

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	3000 V
---------------------------------	--------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant max au primaire	200 A
Courant Max au secondaire	5 A

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN Platine de fixation
-------------	---------------------------------