



SRT02005A

**Deelbare stroomtransformator SC1 200/5A 0,7VA klasse 1**

**Technische karakteristieken**

**Functies**

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

**Vermogen**

Vermogen	0,70 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	2,64 W

**Afmetingen**

Doorsnede van de opening	18,50 mm
Hoogte	72,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	62,20 mm
Hoogte van de opening	11 mm
Breedte van opening	18,50 mm

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning $U_i$	3000 V
---------------------------------	--------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Elektrische Stroom**

Primaire meetstroomsterkte $I_n$	200 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------