



SRT02005A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 200/5A 0,7VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

0.70 VA

Puissance dissipée totale sous IN

2.64 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

18.50 mm

Hauteur

72.70 mm

Largeur

44.50 mm

Profondeur

62.20 mm

Hauteur de l'ouverture

11 mm

Largeur de l'ouverture

18.50 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 55 °C

Température de stockage/transport

-20 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire

200 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage

Rail DIN
Platine de fixation