



SRT02005A

Trasf. di Corrente apribile SC1 200/5A 0,7VA Classe 1 18,5mm - Lungh. cavo 2m

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

Potenza

Potenza	0,70 VA
Potenza dissipata totale	2,64 W

Serie

Diametro di apertura	18,50 mm
Altezza	72,70 mm
Larghezza	44,50 mm
Profondità	62,20 mm
Altezza di apertura	11 mm
Larghezza dell'apertura	18,50 mm

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 70 °C

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Corrente

Corrente massima primario	200 A
Intensità massima del secondario	5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN Piastra di montaggio
--------------	-----------------------------------