



SRT02005A

**Klapp-Stromwandler SC1 200/5A 0,7VA Klasse 1**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

1

**Leistung**

Leistung

0,70 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

2,64 W

**Abmessungen**

Durchmesser der Öffnung

18,50 mm

Höhe

72,70 mm

Breite

44,50 mm

Tiefe

62,20 mm

Höhe der Öffnung

11 mm

Breite der Öffnung

18,50 mm

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

3000 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite

200 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene  
Montageplatte