



SRT02005A

Deelbare stroomtransformator SC1 200/5A 0,7VA klasse 1

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	0,70 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	2,64 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	18,50 mm
Hoogte	72,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	62,20 mm
Hoogte van de opening	11 mm
Breedte van opening	18,50 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	3000 V
---------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n	200 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------