




SRT02005A

Transf. intensidade 200/5A núcleo aberto

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	0,70 VA
Potência total dissipada em IN	2,64 W

Dimensões

Diâmetro da abertura	18,50 mm
Altura	72,70 mm
Largura	44,50 mm
Profundidade	62,20 mm
Altura da abertura	11 mm
Largura da abertura	18,50 mm

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 70 °C

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário	200 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------