



SRT02005A

**Transf. intensidade 200/5A núcleo aberto**

**Características técnicas**

**Funções**

Classe de precisão	1
--------------------	---

**Potência**

Potência	0,70 VA
Potência total dissipada em IN	2,64 W

**Dimensões**

Diâmetro da abertura	18,50 mm
Altura	72,70 mm
Largura	44,50 mm
Profundidade	62,20 mm
Altura da abertura	11 mm
Largura da abertura	18,50 mm

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui	3000 V
---------------------------------	--------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 70 °C

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Corrente elétrica**

Intensidade máx. no primário	200 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

**Instalação, montagem**

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------