



ZAN142CAA

Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 1x3NH2, Zu: 35-240 mm², Ab: 25-95 mm²

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1420 mm |
| Breite | 320 mm |
| Tiefe | 225 mm |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------------------|
| RAL Nummer | 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

