



WJC157

Obturbateur ateha complet

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	44,90 mm
Largeur	44,90 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui