



WJC157

**Obturateur ateha complet**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

Finition

Brillant  
Mat

Matériau

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement

Laqué

**Dimensions**

Hauteur

44,90 mm

Largeur

44,90 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

**Installation, montage**

Montage sur

En saillie

**Connectivité**

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK04

Classe de protection (IP)

IP21D

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Impression

Sans inscription

**Durabilité**

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui