



B03153



Angolo esterno per minicanali TMC / TMU bianco AEM 25x17 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	17 mm
Larghezza	25 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Adatto per

04 TMU 25x17 / 05 TMC 25x17

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

