



VKG33E

**Vision 1-fase groepenkast - 6 groepen, HS, 2x ALS, +F+T**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Uitvoering**

Aantal polen 2

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

**Funcities**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

**Installatie, montage**

Type buisvoer Standaard

**Configuratie**

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

**Capaciteit**

Aantal modules 24

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 400 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 40 A

**Afmetingen**

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

**Materiaal**

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekschakelaars 2

**Samenstelling**

Aantal groepen 7

Aantal lichtgroepen 6

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

Met contactdoos Nee

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0
Aantal aardlekautomaten 300mA	0

---

**Compatibiliteit**

Fornuisgroep	Ja
--------------	----

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----